


**Upínač KOMET® s excentrickým prestavením, SK 40, ABS® Ø d: 63**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239010 63
GTIN	
Trieda položky	29W

**Popis**
**Prevedenie:**

· **Dráha prestavenia  $\pm 0,25$  mm v  $\varnothing$ . 1 dielik zodpovedá 0,02 mm v  $\varnothing$ .**

**Použitie:**

Na jemné nastavenie náradia na plné a presné vrtanie.

**Rozsah balenia:**

**Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.**

**Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku A	90 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	63 mm
Upínač	SK 40
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69871
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač ABS

