

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235505 17
GTIN	4047109025974
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:**

So stopkou ABS®.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204 13-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Úžitková dĺžka L ₁	51 mm
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	17
Celková dĺžka L	117 mm
Dĺžka previsu L _A	86 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239652 6IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6