

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami
Kombinovaná stopka, 3xD, Ø DC: 16,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235502 16,5
GTIN	4047109098404
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:****S kombinovanou stopkou.**

- Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
- Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

Použitie:

- Stacionárne a rotačné použitie.
- Na vrtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
- Na otvory s toleranciou $\pm 0,2$ mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204 13-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Úžitková dĺžka L ₁	51 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D _s	20 mm
Dĺžka stopky L _s	50 mm

Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	16,5
Celková dĺžka L	125 mm
Dĺžka previsu L _A	75 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP1	239652 6IP1