

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235505 27
GTIN	4047109026209
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:**

So stopkou ABS®.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	81 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308 23-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	27
pre Ø palca	1 1/16 palec
Celková dĺžka L	147 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	116 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1