

**Upínač KOMET® s excentrickým prestavením, SK 50, ABS® Ø d: 63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239012 63
GTIN	4047109101340
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

· **Dráha prestavenia $\pm 0,25$ mm v \varnothing . 1 dielik zodpovedá 0,02 mm v \varnothing .**

Použitie:

Na jemné nastavenie náradia na plné a presné vrtanie.

Rozsah balenia:

Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.

Upozornenie:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka výčnelku A	60 mm
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Upínač	SK 50
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69871
Tvar	ADB
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač ABS

