

 KOMET**Jemná nastavovacia hlava KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	238370 38
GTIN	4047109081581
Trieda položky	24I

Popis**Prevedenie:**

- **Dynamické vyváženie v posúvači pre najvyššie otáčky.**
- **Modulárna konštrukcia systému.**
- **Jemné nastavenie bez dodatočného upínania.**
- **S pripojením ABS® pre najvyššiu presnosť výmeny.**
- **Rýchle hrubé nastavenie posunutím sústružníckeho noža.**
- **Vnútrotný prívod chladiva cielený na reznú hranu.**
- **Najnižšie kroky prísuvu im rozsahu µm, vrátane rozsahu presného nastavenia od 0,25 do 0,6 mm v Ø, v závislosti od rozsahu otáčania.**
- **Kroky jemného nastavenia sú 0,002 mm na dielik v Ø.**
- **Vďaka vysokému rozlíšeniu bezproblémové nastavenie, príp. čitateľnosť bez nónia.**

Použitie:

V kombinácii s výmenným mostíkom c. 238372.

Upozornenie:

Prídavné držiaky čepelí, napr: na obrábanie dozadu a s inými uhlami = 15°, 30°, 45° sú k dispozícii v krátkom čase.

Výmenný mostík, nosič čepelí a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Technický opis

Ø obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu	Ø-3,2 mm
Držiak doštičiek	238374 38-50

maximálne otáčky	31000 min ⁻¹
Jemné nastavenie v Ø	0,4 mm
minimálny Ø D _{min}	38
ABS® Ø stopky D _s	32
Výmenný mostík	238372 38; 50
Ø rozsahu vretena	38 - 63 mm
Stopka	ABS
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Použite vrtáka	šikmý výstup
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtačiaci nástroj

Príslušenstvo

Držiak doštičiek 90° KOMET® pre M03SpeedDopredu
Vhodné pre veľkosť M03 38-50

238374 38-50