

**VNGA 160408, PT600M, Rozsah použitia: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255857 GG
GTIN	4960664546688
Trieda položky	25F

**Popis****Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rozsah použitia	GG
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Fázovanie	T02025
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 550 m/min

Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie