

**TNGA 160404, PT600M, Rozsah použitia: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255842 GG
GTIN	4960664546350
Trieda položky	25F

Popis**Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Fázovanie	T02025
Rozsah použitia	GG
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 550 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160404
Počet výmien/rezných hrán	6
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie