

**RNGN 120700, PT600M, Rozsah použitia: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255870 HART
GTIN	4960664545957
Trieda položky	25F

Popis**Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

Technický opis

Fázovanie	S02025
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 0,7 mm
Rozsah použitia	TVRDÁ
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	H
Prevedenie rezných hrán	0,2 mm × 25°
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 60 m/min
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Typ	PT600M

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	30 - 40 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RNGN 120700
Počet výmien/rezných hrán	16
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie