

**Otočná rezná platnička na sústruženie TNGA 160408, keramika (0°)****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255845 HART
GTIN	4960664546367
Trieda položky	25F

**Popis****Prevedenie:****Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.****Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rozsah použitia	TVRDÁ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 200 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Fázovanie	S02025
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160408
Počet výmien/rezných hrán	6
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie