

**CNGA 120404, PT600M, Rozsah použitia: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	255803 GG
GTIN	4960664545520
Trieda položky	25F

Popis

Prevedenie:
Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Fázovanie	T02025
Rozsah použitia	GG
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 550 m/min

Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120404
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie