

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 25/16
GTIN	4045197654311
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	16 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 35
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružín	259044 6
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Klinok	259015 12
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2525M16
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Klinok Typ 12	259015 12
Podložka Typ 35	259031 35