

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 28,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235505 28,5
GTIN	4047109026704
Trieda položky	24P

## Popis

**Prevedenie:**

So stopkou ABS®.

**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408 32-..
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka $L_1$	87 mm
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	28,5
pre Ø palca	1 1/8 palec
Celková dĺžka L	153 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	122 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 15IP1

239652 15IP1

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8

211750 2,8