

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Klinok	259015 12
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Skrutka klinku	259018 11
Súprava pružín	259044 6
Podložka	259031 35
Súprava pružinových kolíkov	259047 4
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 3232P16
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1606..
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Klinok Typ 12	259015 12
Skrutka klinku Typ 11	259018 11
Súprava pružín10-dielne Typ 6	259044 6
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 4	259047 4
Podložka Typ 35	259031 35