

Garant
Sústružnícky držiak eco QT, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Trieda položky	21U

Popis
Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Spojte výhody systému Garant eco s výmenou otočných rezných platničiek bez použitia nástrojov.

Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

Technický opis

Skrutka pre podložku	259025 1
Čeľusť	259038 7
Veľkosť doštičiek	12 mm
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Podložka	259031 11
Dĺžka hlavy L ₁	32 mm

Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2025X12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	91 mm
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 11	259031 11
Skrutka pre podložku Typ 1	259025 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia príložka Typ 11	259038 11
Upínacia príložka Typ 7	259038 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15