

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružinových kolíkov	259047 5
Veľkosť doštičiek	19 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 3232P19
Podložka	259031 36
Skrutka klinku	259018 13
Súprava pružín	259044 7
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Klinok	259015 13
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 13	259015 13
Podložka Typ 36	259031 36
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7