

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250017 32/12
GTIN	4045197681737
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 2
Čelusť, skrutka, pružina	259035 2
Skrutka pre podložku	259025 10
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 3232P12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
Veľkosť stopky	32 mm
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Jednotka upínacích pätiiek Typ 2

259035 2

Podložka Typ 2

259031 2

Skrutka pre podložku Typ 10

259025 10

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500