



Ultrazvukový čistiaci prístroj Elmasonic Easy, Typ: 12

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082003 12
GTIN	4250004100701
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe. Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Výkonné a určené pre začiatočníkov – to sú ultrazvukové čistiace zariadenia radu Elmasonic Easy.

- **2 ultrazvukových režimov.**
- **Teplotu možno nastaviť v krokoch po 5 °C.**
- **Elektronický vodiaci spínač a LED displej všetkých prevádzkových stavov.**
- **Zvuková a vizuálna spätná väzba o prevádzkovom stave.**
- **Vaňa z ťahanej ušľachtilej ocele.**

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie. Vhodný nasadzovací kôš nájdete pod č. 082102 1 (Elmasonic Easy 1L) Ultrazvukové čistiace prostriedky a prostriedky na ochranu proti korózii pod 088015 – 088019.

Technický opis

Čistiaca vaňa Výška	195 mm
Šírka stroja	315 mm
Dĺžka stroja	380 mm

Príkonn	200 W
Čistiaca vaňa Šírka	215 mm
Menovité napätie	230 V
Objem	12,9 l
Čistiaca vaňa Dĺžka	275 mm
Označenie výrobcu	Elmasonic Easy
Vykurovací výkon	800 W
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Výška stroja	280 mm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj