

**VNGA 160404, PT600M, Rozsah použitia: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255856 GG
GTIN	4960664546664
Trieda položky	25F

**Popis**

**Prevedenie:**  
**Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.**

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rozsah použitia	GG
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 550 m/min
Fázovanie	T02025

Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNGA 160404
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie