

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Skrutka klinku	259018 6
Klinok	259015 9
Podložka	259031 27
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 1616H09
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava pružín	259044 5
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Klinok Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6