

**Garant****Sústružnícky držiak eco QT, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250011 20/12
GTIN	4045197648358
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

**Spojte výhody systému Garant eco s výmenou otočných rezných platničiek bez použitia nástrojov.**

**Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Skrutka pre podložku	259025 1
Veľkosť doštičiek	12 mm

Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2025X12
Podložka	259031 11
Čeľusť	259038 7
Celková dĺžka L	91 mm
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500