

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250019 20/09
GTIN	4045197649997
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Klinok	259015 9
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Podložka	259031 27
Veľkosť doštičiek	9 mm
Skrutka klinku	259018 6
Súprava pružín	259044 5
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2020K09
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Klinok Typ 9	259015 9
Podložka Typ 27	259031 27
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5