

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2525M09
Súprava pružín	259044 5
Podložka	259031 27
Skrutka klinku	259018 6
Veľkosť doštičiek	9 mm
Klinok	259015 9
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 27	259031 27
Klinok Typ 9	259015 9