

**Garant**
**Sústružnícky držiak QuickTurn, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Trieda položky	21U

**Popis**
**Použitie:**

Výmena otočnej reznej platničky bez použitia nástroja. **Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.**

Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2025K12
Podložka	259031 3
Čeľusť	259038 7
Skrutka pre podložku	259025 4
Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Druh použitia	ľavé

Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Podložka Typ 3	259031 3
Upínacia príložka Typ 7	259038 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia príložka Typ 11	259038 11
Skrutka pre podložku Typ 4	259025 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15