

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 36mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 235505 36     |
| GTIN             | 4047109026803 |
| Trieda položky   | 24P           |

**Popis****Prevedenie:****So stopkou ABS®.****Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Úžitková dĺžka $L_1$                      | 108 mm               |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ABS® Ø stopky $D_s$                       | 50 mm                |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička     | SOEX 120508 44-..    |
| Počet rezných hrán Z                      | 1                    |
| Séria                                     | KUB Quatron®         |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Menovitý-Ø D  | 36                               |
| Celková dĺžka L   | 179 mm                           |
| Dĺžka previsu L <sub>A</sub>                                    | 148 mm                           |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D                              |
| Stopka  | ABS                              |
| Použite vrtáka  | Stredenie                        |
| Použite vrtáka  | Prevrtanie                       |
| Použite vrtáka  | vypuklý                          |
| Použite vrtáka  | priečne vrtanie                  |
| Použite vrtáka  | Vrtanie paketov                  |
| Použite vrtáka  | Vrtanie s presadením             |
| Použite vrtáka  | šikmý výstup                     |
| Použite vrtáka  | Šikmé vrtanie                    |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

## Príslušenstvo

|   |             |
|---|-------------|
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP                                    | 239652 20IP |
| Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovačích hrotov Celková dĺžka 50            | 659874 50   |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600 | 659906 1600 |