

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 31,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 235505 31,5 |
| GTIN | 4047109026759 |
| Trieda položky | 24P |

Popis**Prevedenie:**

So stopkou ABS®.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|---|-----------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ABS® Ø stopky D_s | 50 mm |
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Úžitková dĺžka L_1 | 96 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 090408 32-.. |
| Séria | KUB Quatron® |

| | |
|---|----------------------------------|
| Menovitý-Ø D | 31,5 |
| Celková dĺžka L | 167 mm |
| Dĺžka previsu L _A | 136 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D |
| Stopka | ABS |
| Použite vrtáka | Stredenie |
| Použite vrtáka | Prevrtanie |
| Použite vrtáka | vypuklý |
| Použite vrtáka | priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | Vrtanie paketov |
| Použite vrtáka | Vrtanie s presadením |
| Použite vrtáka | šikmý výstup |
| Použite vrtáka | Šikmé vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8

211750 2,8

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1

239652 15IP1