

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 25/09
GTIN	4045197649935
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	9 mm
Podložka	259031 27
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Skrutka klinku	259018 6
Súprava pružín	259044 5
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Klinok	259015 9
Dĺžka hlavy L ₁	33 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2525M09
Celková dĺžka L	150 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 27	259031 27
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5