



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 20,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 20,5
GTIN	4047109096141
Trieda položky	24P

Popis

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306 18-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Úžitková dĺžka L_1	84 mm
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	20,5
Celková dĺžka L	150 mm
Dĺžka previsu L_A	119 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,0	211750 1,0
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2