

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 37mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235505 37
GTIN	4047109026810
Trieda položky	24P

**Popis****Prevedenie:****So stopkou ABS®.****Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

**Upozornenie:**Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	111 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508 44-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	37
Celková dĺžka L	192 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	161 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP