

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235507 27
GTIN	4047109091214
Trieda položky	24P

**Popis****Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornenie:**

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308 23-...
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	108 mm
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	27
Celková dĺžka L	174 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	143 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

---

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3	211750 1,3
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1