

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Klinok	259015 2
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 1616H12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Podložka	259031 2
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Súprava pružín	259044 2
Skrutka klinku	259018 8
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Klinok Typ 2	259015 2
Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2