

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Dĺžka hlavy L ₁	30 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 2020K12
Čelusť, skrutka, pružina	259035 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Skrutka pre podložku	259025 10
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	259031 2
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 10	259025 10
Podložka Typ 2	259031 2
Jednotka upínacích pätiiek Typ 2	259035 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500