



## Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 56mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235505 56
GTIN	4047109084698
Trieda položky	24P

### Popis

#### Prevedenie:

So stopkou ABS®.

#### Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

#### Upozornenie:

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

### Technický opis

ABS® Ø stopky $D_s$	80 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408 32-..
Úžitková dĺžka $L_1$	168 mm
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	56
Celková dĺžka L	266 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	223 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP