



## Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3×D, Ø DC: 46mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235505 46
GTIN	4047109084599
Trieda položky	24P

### Popis

#### Prevedenie:

So stopkou ABS®.

#### Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

#### Upozornenie:

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

### Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® Ø stopky $D_s$	63 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	138 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308 23-..
Počet rezných hrán Z	1
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	46
pre Ø palca	1 13/16 palec
Celková dĺžka L	231 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	193 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3xD
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3