

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružinových kolíkov	259047 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Klinok	259015 2
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2020K12
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Súprava pružín	259044 2
Veľkosť stopky	20 mm
Podložka	259031 2
Skrutka klinku	259018 2
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Klinok Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2