

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 3xD, Ø DC: 38mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235505 38
GTIN	4047109026834
Trieda položky	24P

Popis**Prevedenie:**

So stopkou ABS®.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Upozornenie:

Použitie len za **stabilných** podmienok stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508 44-..
Úžitková dĺžka L_1	114 mm
Séria	KUB Quatron®

Menovitý-Ø D	38
pre Ø palca	1 1/2 palec
Celková dĺžka L	195 mm
Dĺžka previsu L _A	164 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	ABS
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	Prevrtanie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie paketov
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovačích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600