



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 15,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 15,5
GTIN	4047109096110
Trieda položky	24P

Popis

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L_1	64 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204 13-...
Séria	KUB Quatron®
Menovité-Ø D	15.5
Celková dĺžka L	130 mm
Dĺžka previsu L_A	99 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 0,6	211750 0,6
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239652 6IP1