



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 39mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 39
GTIN	4047109098558
Trieda položky	24P

Popis

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L_1	156 mm
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 120508 44-...
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 20IP (6,3 Nm)
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	39
Celková dĺžka L	244 mm
Dĺžka previsu L_A	206 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 20IP	239652 20IP
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600