

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	DCLNR/L 3232P12
Skrutka pre podložku	259025 10
Veľkosť doštičiek	12 mm
Čeľusť, skrutka, pružina	259035 2
Podložka	259031 2
Veľkosť stopky	32 mm
Funkčná šírka L ₄	40 mm
Dĺžka hlavy L ₁	34 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Celková dĺžka L	170 mm
Séria	QuickTurn
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Jednotka upínacích pätiiek Typ 2	259035 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložka Typ 2	259031 2
Skrutka pre podložku Typ 10	259025 10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500