

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť stopky	32 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	40 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Klinok	259015 2
Súprava pružín	259044 2
Podložka	259031 2
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 3232P12
Skrutka klinku	259018 2
Celková dĺžka L	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2