



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 23mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 23
GTIN	4047109091177
Trieda položky	24P

Popis

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308 23-...
Úžitková dĺžka L_1	92 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z	1
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	23
Celková dĺžka L	158 mm
Dĺžka previsu L_A	127 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3