

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 31mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235507 31
GTIN	4047109097414
Trieda položky	24P

**Popis****Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornenie:**

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® Ø stopky $D_s$	63 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	124 mm
Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408 32-...
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	31
Celková dĺžka L	202 mm
Dĺžka previsu $L_A$	164 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

---

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8