



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 24mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 24
GTIN	4047109091184
Trieda položky	24P

Popis

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Úžitková dĺžka L ₁	96 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 07T308 23-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	24
Celková dĺžka L	162 mm
Dĺžka previsu L _A	131 mm

Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1	239652 8IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3