

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 17,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235507 17,5
GTIN	4047109096103
Trieda položky	24P

**Popis****Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornenie:**

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka $L_1$	72 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204 13-...
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	17.5
Celková dĺžka L	138 mm
Dĺžka previsu $L_A$	107 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

---

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6	211750 0,6
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239652 6IP1