

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, Ø DC: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235507 32
GTIN	4047109097421
Trieda položky	24P

Popis**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408 32-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	63 mm
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L_1	128 mm
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	32
Celková dĺžka L	206 mm
Dĺžka previsu L_A	168 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1