

 KOMET**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 24,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 235507 24,5   |
| GTIN             | 4047109096165 |
| Trieda položky   | 24P           |

**Popis****Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

**Upozornenie:**

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička     | SOEX 07T308 23-...   |
| ABS® Ø stopky $D_s$                       | 50 mm                |
| Počet rezných hrán Z                      | 1                    |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| Úžitková dĺžka $L_1$                      | 100 mm               |
| Séria                                     | KUB Quatron®         |
| Menovitý-Ø D                              | 24,5                 |
| Celková dĺžka L                           | 166 mm               |
| Dĺžka previsu $L_A$                       | 135 mm               |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D                              |
| Stopka  | ABS                              |
| Vnútorne chladenie  | áno                              |
| Druh produktu   | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

---

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,3 | 211750 1,3  |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 8IP1           | 239652 8IP1 |