

**Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 18mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	235507 18
GTIN	4047109091122
Trieda položky	24P

Popis**Použitie:**

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® Ø stopky D_s	50 mm
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L_1	72 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306 18-...
Séria	KUB Quatron®
Menovité-Ø D	18
Celková dĺžka L	138 mm
Dĺžka previsu L_A	107 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0