



Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 33mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 33
GTIN	4047109097438
Trieda položky	24P

Popis

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

Vrtanie s posunutými osami do $V_{max} = 0,25$ mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

ABS® Ø stopky D_s	63 mm
Úžitková dĺžka L_1	132 mm
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 090408 32-...
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	33
Celková dĺžka L	210 mm
Dĺžka previsu L_A	172 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 15IP1	239652 15IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,8	211750 2,8