



## Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4xD, Ø DC: 19mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	235507 19
GTIN	4047109091139
Trieda položky	24P

### Popis

#### Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520 – 236576.

#### Upozornenie:

Používať iba v **stabilných** podmienkach stroja.

**Vrtanie s posunutými osami do  $V_{max} = 0,25$  mm**, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010 – 239012.

Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

### Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306 18-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	76 mm
Séria	KUB Quatron®
Menovitý-Ø D	19
Celková dĺžka L	142 mm
Dĺžka previsu $L_A$	111 mm

Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	4×D
Stopka	ABS
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,0	211750 1,0
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP2	239652 6IP2