



Svietidlo na osvetlenie pracoviska Planonlight LED, Prikon: 20W



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081350 20
GTIN	2050001688910
Trieda položky	04E

Popis

Prevedenie:

Revolučné osvetlenie pracovného priestoru s najnovšou LED technológiou. Skoro **dvojnásobná svietivosť** v porovnaní s existujúcimi osvetľovacími systémami pri **najvyššej ostrosti obrysu a kontrastu**.

Minimálnou **konštrukčnou výškou 28 mm** je PLANONLIGHT LED s úsporou miesta použiteľné skoro na každom pracovisku.

- **Najvyššia hustota svetla nad celou plochou.**
- **Extrémne vysoká svietivosť v kvalite denného svetla, ale bez clonenia, blikania a bez stroboskopických efektov.**
- **S plynulým stmavovaním (transformátor nie je súčasťou dodávky).**
- **Ponorná hustota (IP68) aj proti agresívnym emulziám (IP69K).**
- **Najjednoduchšie čistenie – hladký povrch a nízka povrchová teplota (maximálne 10 °C nad okolitou teplotou).**
- **Absolútne nevyžaduje údržbu.**
- **Certifikované podľa noriem UL – pre celosvetové použitie.**
- **Jednoduché dodatočné vybavenie vlastnou montážou.**
- **Pripojenie priamo pomocou zástrčky stroja M12 alebo pomocou dodaného pripojovacieho kábla**

Funkcia:

IP69K: Ochrana pred vniknutím vody pod tlakom (izolujúce tlakovú vodu) a ochrana pred vniknutím prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana pred dotykcom.

Upozornenie:

Prevádzkové napätie 24 V DC – pripojenie priamo na sieťové napätie (230 V/50 Hz) svetidlo zničí!

Pripojenie k sieťovému napätiu cez transformátor č. 081375.

Technický opis

Hmotnosť	1800 g
Príkon	20 W
Osvetľovacie teleso	LED modul
Uhol vyžarovania pevný	120 Stupeň
Svetelný tok	1800 lm
Teplotný rozsah	-20 - 55 °C
Celková výška	28 mm
Menovité napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Teplota farby	6500 K
Zóna ATEX	žiadna
Celková šírka	97 mm
Celková dĺžka	441 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 69K
Označenie výrobcu	20291
Druh produktu	Strojné svetidlo

Príslušenstvo

Transformátor pre PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Stmievací transformátor 230 V / 24 V 100 W	081376
Držiak pre PLANONLIGHT LED s guľovým kĺbom	081380